

GHD HARTMANN international

Rappresentata in più di 35 paesi – vedere www.ghd.net



CHIUSURA CON CLIP

EC 130 CLIPPATRICE

Dati tecnici

Dimensioni:	Lunghezza:	ci. 1365 mm
	Larghezza:	ci. 1000 mm
	Altezza:	ci. 920 mm
Product dimensions:	Lunghezza:	max. 400 mm
	Larghezza:	max. 250 mm
	Altezza:	max. 120 mm
	(altre dimensioni a richiesta)	
Produzion:	ci. 40 confezioni / min (in relazione alla lunghezza dei prodotti)	
Alimentazione di energia:	400 Volt / 50 Hz	
Ingresso energia:	0,6 kW	
Aria compressa:	min. 6,0 bar (ISO 8573-1)	
Peso:	175 kg	

Apparecchiatura aggiuntiva disponibile:

- › Stampante di pellicola a caldo ,HPD' per contrassegnare il nastro di aggraffatura di plastica

Distributore per l'Italia: FOOD TECHNOLOGY Srl

Via Adua 3
25015 Desenzano del Garda
(BS), Italia

Tel: +39 030 9912746
Fax: +39 030 7870262

Web: www.foodtechnology.it
E-Mail: info@foodtechnology.it


GHD Georg Hartmann Maschinenbau GmbH

Schwalbenweg 24
D-33129 Delbrück, Germany

Tel: +49 (0)5250.9843-0
Fax: +49 (0)5250.9843-33

Web: www.ghd.net
E-Mail: info@ghd.net

GHD
HARTMANN




- › EC 101 H
- › EC 101 HS
- › EC 101 IS
- › EC 101 KS
- › EC 104
- › EC 108
- › EC 130
- › EC 135
- › EC 140
- › EC 140 S
- › EC 150 V

GHD
HARTMANN


EC 130

Clippatrice – Apparecchiatura per applicazioni speciali

La costruzione miniaturizzata permette l'uso della macchina in spazio limitato o in posizioni difficili. L'unità è supportata su rulli e collegata ad una unità di azionamento separata, controllata ad impulsi. Essa può essere alimentata o manualmente o con una insacchitrice orizzontale di confezioni di panini.



Disegno di montaggio suggerito non vincolante.



✓ EC 130 + SL 20

La EC 130 potrebbe essere usata in combinazione con un tagliapane a nastro Selectra o un tagliapane alternativa GS 60.




Tabella dei prodotti

Le guide dei prodotti che possono essere regolate rapidamente e senza utensili permettono di ottenere brevi tempi di regolazione.



Opzionale: Unità di stampa

Stampante di pellicola a caldo 'HPD' per contrassegnare il nastro di aggraffatura plastica.



Opzionale: Tavola di apertura sacchetti ergonomica (soffiaggio)

Se l'unità è combinata con una tavola di apertura di sacchetti, essa è anche idealmente adatta per l'alimentazione manuale.

